

# SOLIDEAL SOLIDAIR LT

BY CAMSO



LLANTAS  
SÓLIDAS



## LA RUEDA MACIZA MÁS CÓMODA

Una llanta sólida con un diseño único de aperturas que evita la transferencia de choque a en cargas frágiles o sensibles a los impactos. Les brinda a los usuarios mayor confort al conducir en superficies desniveladas.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

AHORROS DE ENERGÍA



VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



CONFORT



# SOLIDEAL SOLIDAIR LT

BY CAMSO

MEDIDA DE LA LLANTA	RIN RECOMENDADO <sup>(1)</sup>	TALÓN	
		NORMAL	QUICK
5.00-8	3.00D-8	■	■
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00D-8	■	■
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	■	■
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	■	■
140/55-9	4.00E-9		■
6.00-9	4.00E-9	■	■
200/50-10	6.50F-10		■
6.50-10	5.50F-10	■	■
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	■	■
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12		■
7.00-12	5.00S-12	■	■
28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.00-15	■	■
250-15 (250/70-15)	7.50-15		■
300-15 (315/70-15)	8.00-15	■	■
8.25-15	6.50-15	■	■

## EXCLUSIVO DISEÑO DE ABERTURA SOLIDAIR

- Calidad de conducción superior
- Gran estabilidad
- Baja vibración y transferencia de impactos



### Observaciones

(1) Compruebe el tamaño del rin, sobre todo el ancho, de cama ya que debe corresponder a la base de la llanta. Compruebe también la carga máxima del rin y llanta con el fabricante, ya que la carga del conjunto rin/llanta se verá restringida por la capacidad de carga más baja, ya sea la del rin o la de la llanta.

Es posible que ciertos artículos no se vendan en su región.

Por favor, contacte a su vendedor local para constatar la disponibilidad de neumáticos en su región.